

HLD
CLEAN
CONSULT

hld

VOTRE PARTENAIRE SUISSE 

HLD Clean Consult SA
Champs Montants 14 b
CH-2074 Marin



+41 32 755 73 53



+41 32 755 73 55




info@hld.ch



Mini Telescopic Handle

77 cm



SMART TEXTILES





SMART TEXTILES

Mini Telescopic Handle

MINI MANCHE TÉLESCOPIQUE UNIVERSEL

Après plusieurs demandes de nos clients, nous avons pensé qu'il était temps de simplifier le nettoyage des vitres. Le raisonnement était relativement simple : prenez des experts de la microfibre d'une part (nous !), ajoutez-y 15 ans d'expérience dans les manches et plateaux ergonomiques et vous obtenez un ensemble de nettoyage optimum pour le nettoyage des surfaces lisses.



Le *Mini Telescopic Handle* mesure 77 cm et s'ajuste à la taille de l'utilisateur pour éviter les *troubles musculo-squelettiques (TMS)*. Il est ultra léger, possède un globe ergonomique antidérapant et rotatif ainsi qu'une bague anti-coulure qui vous permettra de caler votre main pour alléger encore votre travail.

Associé à la *Mop V200*, le nettoyage des surfaces hautes (vitres, miroirs, etc.) mais aussi des surfaces planes et basses comme le dessus des tables (réfectoires, cafés, restaurants, etc.) devient enfin une partie de plaisir. Mais ce n'est pas tout : quand vous le connectez à l'*Ergoflex* (support flexible) muni de ses housses microfibre *Ergodust* ou *Dispocover*, vous pouvez alors dépoussiérer en hauteur les deux pieds au sol sans avoir le vertige.

Finis la galère, les courbatures du dos et des bras, le *Mini Telescopic Handle* est une avancée significative pour vous faciliter le quotidien.






SMART TEXTILES

Mini Telescopic Handle



77 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



100 897

Plastique et
Aluminium



Description : Mini manche télescopique universel

Conditionnement : Cartons de 10 Mini Telescopic Handle

Construction : Plastique et aluminium haute densité


Compléments : Globe antidérapant
Bague de calage



SMART TEXTILES

Mini Telescopic Handle

77 cm



PROTOCOLE



Industries de pointe



Blocs opératoires / Services de réanimation



Services de santé



Maisons de retraite



Collectivités



Hôtels



Restaurants



Cafés




Entreprises de propreté



Industries


1

Régler la longueur du manche selon votre taille et son utilisation




2

Ajouter soit un plateau soit un flexible au bout du manche télescopique



3

Dépoussiérer les coins supérieurs d'une pièce avec une housse microfibre




Ergodust - housse microfibre de dépoussiérage à usage long



Utiliser l'Ergoflex associé au Mini Telescopic Handle pour limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)

4

Nettoyer une surface haute verticale avec une mop microfibre



Mop V200 - mop microfibre pour les surfaces lisses (Inox, vitres, miroirs)