

HLD
CLEAN
CONSULT

hld

VOTRE PARTENAIRE SUISSE 

HLD Clean Consult SA
Champs Montants 14 b
CH-2074 Marin



+41 32 755 73 53

+41 32 755 73 55

info@hld.ch



Telescopic Handle

160 cm



SMART TEXTILES





SMART TEXTILES

Telescopic Handle

MANCHE TÉLESCOPIQUE UNIVERSEL

Les chances que vous fassiez la même taille que tous vos collègues sont à peu près aussi importantes que celles d'avoir un œil dans le dos. C'est pourquoi le *Telescopic Handle* s'adapte à votre taille et pas l'inverse. Il vous permettra donc de travailler en toute ergonomie que ce soit pour le nettoyage des sols, des murs ou des plafonds



Sa prise en main est aisée et son globe rotatif suit vos mouvements tout au long de la journée pour éviter les *troubles musculo-squelettiques (TMS)*. C'est ce même globe qui permettra au *Telescopic Handle* de ne pas tomber quand vous le poserez contre un mur.

Oui, il est antidérapant !

Lors des nettoyages de murs ou plafonds, l'objectif étant de laver la surface et pas vos avant-bras, ce *Telescopic Handle* possède une bague anti-coulure qui vous permettra de caler votre main pour alléger davantage votre travail. Pour plus d'ergonomie encore, vous pourrez adapter la taille du manche pour le rendre plus long lorsqu'il s'agit de faciliter le passage sous le mobilier ou la glisse de la mop au sol. À contrario, on pourra le rendre plus court pour appliquer plus de force et avoir le plateau près de soi sur les zones plus encrassées.




Le *Telescopic Handle* existe en 5 couleurs pour une affectation par zone limitant ainsi les risques de contaminations croisées. Il peut s'adapter sur la majorité des plateaux du marché (Velcro, poches ou languettes) avec ou sans rotule universelle. Il sera aussi très utile associé à l'*Ergoflex* pour le dépoussiérage en hauteur.



SMART TEXTILES

Telescopic Handle



-  100 741
-  100 742
-  100 743
-  100 744
-  100 896

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plastique et
Aluminium



Description : Manche télescopique universel

Conditionnement : Cartons de 10 Telescopic handle

Construction : Plastique et aluminium haute densité

Compléments : Globe antidérapant
Bague de calage

160 cm



PROTOCOLE



Industries de pointe



Blocs opératoires / Services de réanimation



Services de santé



Maisons de retraite



Collectivités



Hôtels



Restaurants



Cafés




Entreprises de propreté



Industries


1

Régler la longueur du manche selon votre taille et son utilisation




2

Ajouter soit un plateau soit un flexible au bout du manche télescopique



3

Dépoussiérer les coins supérieurs d'une pièce avec une housse microfibre



Ergodust - housse microfibre de dépoussiérage à usage long



Utiliser l'Ergoflex associé au Telescopic Handle pour limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)

4

Nettoyer une surface haute verticale avec une mop microfibre



Mop V200 - mop microfibre pour les surfaces lisses (Inox, vitres, miroirs)